



# Ruedas, cámaras y cubiertas

ref: Ruedas

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/ruedas/ruedas>




Amplia gama de ruedas, cámaras y cubiertas para sillas de ruedas manuales y eléctricas.

## CUBIERTAS NEUMÁTICAS ANTIPINCHAZOS MARATON PLUS

Los pinchazos son cosa del pasado  
 Combina la comodidad y la rapidez de las  
 cubiertas hinchables con la seguridad de  
 las cubiertas macizas de PU.  
 No deja marcas negras en el suelo.

MODELO	DESCRIPCIÓN
P 615 R	Maraton Plus 24 x 1"



24 x 1 3/8"

MODELO	DESCRIPCIÓN
PP 602	Rueda hinchable 24 x 1 3/8" neumática
PP 601	Rueda maciza 24 x 1 3/8" poliuretano
P 611	Cubierta 24 x 1 3/8" normal
P 610	Cámara 24 x 1 3/8" válvula recta
P 615	Cubierta 24 x 1" estrecha
P 614	Cámara 24 x 1" válvula recta

12 1/2 x 2 1/4" (315 mm)		200 x 32 mm	
MODELO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DESCRIPCIÓN
PP 615N	Rueda hinchable	PP 505	Rueda hinchable
PP 616	Rueda maciza	PP 501	Rueda maciza
P 630	Cámara válvula recta	P 511L	Cámara válvula 30/90°
P 630L	Cámara válvula 90/90°	P 512	Cubierta normal
P 633	Cubierta perfil grueso		





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

200 x 50 mm		150 x 32 mm	
			
<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
PP 502	Rueda hinchable	PP 504	Rueda hinchable
PP 500	Rueda maciza	PP 506	Rueda maciza
P 505	Cámara válvula 90/90°	P 515	Cámara válvula 90/35°
P 505L	Cámara válvula 30/90°	P 516	Cubierta normal
P506	Cubierta normal		

125 x 40 mm		125 x 32 mm	
			
<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
PP 510	Rueda maciza	PP 120	Rueda maciza

125 x 37 mm		100 x 32 mm	
			
<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
PP 508	Rueda maciza	PP 110	Rueda maciza

