



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cochecito para niños y jóvenes TROLLINO

ref: TROLLINO

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/buggys-y-sillas-infantiles/cochecito-para-ninos-y-jovenes-tollino>



El Trollino de Ormesa es un cochecito para niños y jóvenes compacto y ligero, ideal para moverse en cada contexto. Es fácil de gestionar gracias al sistema patentado de nivel internacional que permite cerrarlo con una sola maniobra. Cerrándolo no aumenta su longitud, ocupando el mínimo volumen. El Trollino ha una estructura estable y resistente garantizada por la doble cruz posicionada atrás del respaldo y debajo del asiento que otorga más estabilidad y confort. La tapicería está realizada con materiales tecnológicos de vanguardia: es extremadamente transpirante, resistente, fácilmente lavable, ignífuga. Gracias a una amplia gama de componentes disponibles, responde fácilmente a cada experiencia.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Práctico y ligero

Se adapta a tu estilo de vida dinámico

El Trollino está equipado con un bastidor plegable de aluminio, pintado con polvos atóxicos.

Una vez cerrado permanece compacto: esto permite transportarlo en las ruedas traseras como si fuera un verdadero trolley de viaje.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Su peso reducido y la simplicidad de cierre, hace que toda elevación o desplazamiento sea simple: perfecto si necesita colocarlo en el coche o tomar medios públicos. Las ruedas se adaptan a cada tipo de terreno ofreciendo el máximo confort tanto a la madre como al niño. Es tan manejable que se empuja incluso con una sola mano.

Trollino es la solución ideal para las familias dinámicas a menudo de viaje y que está buscando estabilidad, practicidad y confort ¡todo en uno!



### **Tapicería smart**

La tapicería del Trollino tiene una estructura de vanguardia de panal de abeja, por lo tanto, es extremadamente transpirable a contacto con la piel. La estructura del tejido crea una "cámara de aire" que permite tanto la circulación del aire para una transpiración máxima, como un aislamiento térmico natural eficaz.

El estado doble es garantía de:

**Higiene:** gracias a la excelente transpirabilidad, reduce la sudoración y la formación de las bacterias.

**Lavado:** independientemente de que no sea extraíble, la composición del tejido permite una fácil





**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

higienización y lavado.

**Tiempos de secado rápidos.**

**Resistencia:** Alta resistencia a la abrasión. La trama de elevada resistencia mantiene el rendimiento incluso con cargas elevadas (prueba ISO 12947).

**Ignifugo** según las normas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014.







**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Características técnicas y regulaciones



## Respaldar

Reclinable en tres posiciones. Regulable en altura con desplazamiento de modo simple, sin el riesgo de perder el tornillo. Presente en la parte trasera del bolso para colocar el manual y la llave proporcionados. El crucero trasero garantiza estabilidad, confort y resistencia.



## Asiento

Ergonómica y ligeramente basculada para impedir el resbalamiento de la cadera y garantizar más confort. Regulable en profundidad con desplazamiento y en ancho a través de almohadillas en la cadera acolchadas. Regulación simple sin el riesgo de perder el tornillo. El crucero de abajo garantiza estabilidad, confort y resistencia.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## Empuñaduras

de empuje con frenos manuales y de estacionamiento.

Muy útiles para gestionar el cochecito en los diferentes contextos. Regulación en altura con componente 951.



## Apoyapiernas

regulable en altura

## Plataformas

abatibles y giratorias en línea con el bastidor sin volumen. Regulación en inclinación con componente 956.

Presente incluso la banda apoya pantorrillas para un mayor confort.



## Ruedas

con perfil original "Ormesa Design".

Imperforables, ligeras y **adecuadas a todos los tipos de terrenos.**

**Ruedas delanteras:** llenas, pivotantes de 7" (17 cm).

**Ruedas traseras:** llenas de 10" (25 cm), con frenos independientes de tambor.

**Palanca de superación de escalones** en ambas ruedas traseras.







**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Componentes



**835 Reposacabeza de contención y moldeado**  
regulable en altura



**865 Reposacabeza acolchado**  
regulable en altura



**838 Almohadillas torácicas**  
regulables en altura, ancho y en sentido transversal. Disponible en dos medidas



**958 Soportes laterales pélvicos**  
alcochados




**947 Cinturón pélvico de ángulo regulable variable**  
Disponible in dos medidas




**920 Cinturón pélvico de cuatro puntos**  
Disponible in dos medidas



**853 Pechera de tiradores con cremallera**  
Disponible in dos medidas




**853 slim Pechera moldeada de cuatro puntos**



**834 Taco abductor**  
extraíble.



**839 Reposamanos**  
regulable en inclinación. Fácilmente extraíble para el cierre.



**819 Capota**  
elevable, con bolso y ventanilla trasera. No es necesario quitarla, se cierra con el cochecito.



**825 Saco para lluvia**  
para fijar a la capota 819. Disponible **Tela trasera (825B)** para una mayor protección de los agentes externos.



**818 Saco térmico**



**960 Soportes para talones**



**956 Plataformas con regulación de la inclinación**



**858 Cesta portaobjetos**







**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**812 Direccionadores ruedas delanteras**



**844 Acolchados laterales para bastidor.**



**951 Manijas de empuje regulables en altura**

Aumenta la altura máxima de 7 cm (98-105 cm).



**891 Anclaje (4 anillos)**


para el transporte, en dirección del sentido de marcha, en vehículos homologados en movimiento (coche, bus, etc.) Consulte el manual de uso y mantenimiento suministrado con la ayuda.







# Trollino medidas y pesos



**A:** 28 cm con almohadillas en la cadera acolchadas, 32 quitando un espesor interno, 36 cm sin almohadillas en la cadera.

