



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla eléctrica plegable LEVEL 2

ref: PW110

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-electricas/silla-electrica-plegable-level-2>



Silla de ruedas eléctrica plegable con batería de Litio de 20 Ah. Muy ligera, fabricada en aluminio, que con dos potentes motores de 200 W cada uno, ofrece una generosa autonomía para este tipo de sillas electrónicas de hasta 20 km.

Plegable sin necesidad de desmontar la batería y con respaldo abatible, LEVEL es fácil de cargar en un maletero. Cuenta con un cómodo respaldo acolchado con tensores ajustables para adaptarse a las necesidades individuales y unos reposabrazos de altura graduable para obtener una óptima postura independientemente del cojín utilizado.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Incorpora ruedas traseras de 12" con neumático de poliuretano macizo sobre llanta de aluminio, las ruedas delanteras de 8" montadas sobre horquilla de aluminio.

Equipado con 1 batería de litio de 20Ah montada lateralmente, para facilitar el transporte de la silla de ruedas plegada sin necesidad de desmontarla, lo que permite una autonomía de aproximada de 20km.



### **CHASIS PLEGABLE**

Cabe en cualquier maletero de un coche. Se pliega fácilmente sin necesidad de retirar las baterías.



### **MANDO ESCAMOTEABLE**


Mando escamoteable de serie. Facilita el poder acercarse a las mesas, simplemente se debe plegar hacia el exterior del reposabrazos.





**REPOSABRAZOS ABATIBLES**

Los reposabrazos se pueden abatir fácilmente, facilitando la transferencia lateral de los usuarios.



**REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA**

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.



**RUEDAS ANTIVUELCO**

Las ruedas antivuelco son regulables en altura para adaptarse a cada necesidad del usuario. Además, es un sistema de seguridad para evitar vuelcos involuntarios de la silla de ruedas eléctrica.



**Respaldo abatible**  
Reduce el tamaño considerablemente cuando la silla está plegada

**Mando escamoteable de serie**

**Batería de Litio de 20Ah.**  
Autonomía aproximada de 20Km.

**Chasis plegable de aluminio**  
La silla solo pesa 29 Kg y se pliega sin necesidad de retirar la batería.



**Reposabrazos abatibles regulables en altura**

**Dos motores de 200W**

**Antivuelco regulables en altura.**

Desde 61cm.

Disponible en 3 anchos de asiento.

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo total	Profundidad asiento	Velocidad máxima	Pendiente máxima	Autonomía	Motores	Batería
--------	---------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	------------------	-----------	---------	---------





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

PW110-43	43 cm	61 cm	108 cm	44 cm	8 km/h	10º	20 Km	2 x 200W	LITIO 20Ah
PW110-45	45 cm	63 cm	108 cm	44 cm	8 km/h	10º	20 Km	2 x 200W	LITIO 20Ah
PW110-48	48 cm	66 cm	108 cm	44 cm	8 km/h	10º	20 Km	2 x 200W	LITIO 20Ah

## Accesorios



- Soporte anclaje mando acompañante sillas eléctricas (AZ100)

