



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla de ruedas plegable APOLO 3

ref: AGE-

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-de-ruedas-manual-plegable-apollo-3>



La nueva silla de ruedas APOLO 3 está fabricada en acero. Dispone de una variedad de tallas de 42 a 48 cm de ancho de asiento y dos formatos de ruedas trasera, una de 600 mm autopropulsable y la versión de 300 mm no autopropulsable ideal para pasos estrechos. Los reposabrazos son abatibles y el acolchado es de poliuretano blando.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



La silla de ruedas manual APOLO 3 está fabricada en acero. Es plegable para poder transportarla fácilmente en cualquier coche. La silla de ruedas APOLO 3 está disponible en dos versiones: auto-propulsable con ruedas de 24" para usuarios más activos y una versión de transit con ruedas pequeñas de 12", para los usuarios más dependientes. Los reposabrazos se abaten para facilitar las transferencias.



#### **FÁCIL DE ALMACENAR Y TRANSPORTAR**

Gracias al chasis plegables por cruceta y los reposapiés desmontables, la APOLO 3 se puede guardar o transportar fácilmente.



#### **SISTEMA DE EXTRACCIÓN RÁPIDO:**

La versión autopropulsable (600 mm) dispone de serie de quick-release (extracción rápida) en las ruedas traseras. Esto permite poder transportarla reduciendo aún más el tamaño de la silla de ruedas una vez plegada.



#### **REPOSABRAZOS ABATIBLES:**

Los reposabrazos se pueden abatir hacia atrás para facilitar las transferencias laterales a la silla de ruedas. Además los acolchados de poliuretano blandos ofrecen un mayor confort a la hora de apoyar los antebrazos.



#### **AROS CON FORMA ANATÓMICA:**

Los aros son de material plástico lo que los hacen más cálidos al tacto, a diferencia de los de metal que son más fríos y resbaladizos. Su diseño anatómico ayuda a agarrar de forma segura el aro para poder autopropulsarse sin perder adherencia en cualquier situación.





**VERSIÓN TRANSIT:**

También disponible con ruedas traseras de 12" (300 mm). no autopropulsable, necesita de la ayuda de un acompañante. Reduce el ancho total de la silla lo que permite una mayor maniobrabilidad en interiores y pasos estrechos.

17

120

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Ancho Asiento	Ruedas traseras	Ancho total	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Longitud total	Altura total	Peso
AGE42	42 cm	24" (600mm)	61 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	17 Kg
AGE45	45 cm	24" (600mm)	64 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	17 Kg
AGE48	48 cm	24" (600mm)	67 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	17 Kg
AGE42T	42 cm	12" (315mm)	57 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	16 Kg
AGE45T	45 cm	12" (315mm)	60 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	16 Kg
AGE48T	48 cm	12" (315mm)	63 cm	41 cm	50 cm	41 cm	24 cm	104 a 110 cm	91 cm	16 Kg

