



# Ruedas, cámaras y cubiertas

ref: Ruedas

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/ruedas/ruedas>



Amplia gama de ruedas, cámaras y cubiertas para sillas de ruedas manuales y eléctricas.

## CUBIERTAS NEUMÁTICAS ANTIPINCHAZOS MARATON PLUS

Los pinchazos son cosa del pasado  
Combina la comodidad y la rapidez de las  
cubiertas hinchables con la seguridad de  
las cubiertas macizas de PU.  
No deja marcas negras en el suelo.

| MODELO  | DESCRIPCIÓN          |
|---------|----------------------|
| P 615 R | Maraton Plus 24 x 1" |



24 x 1 3/8"

| MODELO | DESCRIPCIÓN                           |
|--------|---------------------------------------|
| PP 602 | Rueda hinchable 24 x 1 3/8" neumática |
| PP 601 | Rueda maciza 24 x 1 3/8" poliuretano  |
| P 611  | Cubierta 24 x 1 3/8" normal           |
| P 610  | Cámara 24 x 1 3/8" válvula recta      |
| P 615  | Cubierta 24 x 1" estrecha             |
| P 614  | Cámara 24 x 1" válvula recta          |



| 12 1/2 x 2 1/4" (315 mm) |                        | 200 x 32 mm |                       |
|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
|                          |                        |             |                       |
| MODELO                   | DESCRIPCIÓN            | MODELO      | DESCRIPCIÓN           |
| PP 615N                  | Rueda hinchable        | PP 505      | Rueda hinchable       |
| PP 616                   | Rueda maciza           | PP 501      | Rueda maciza          |
| P 630                    | Cámara válvula recta   | P 511L      | Cámara válvula 30/90° |
| P 630L                   | Cámara válvula 90/90°  | P 512       | Cubierta normal       |
| P 633                    | Cubierta perfil grueso |             |                       |





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

| 200 x 50 mm   |                       | 150 x 32 mm   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
|  |                       |  |                       |
| <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>    | <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>    |
| PP 502  | Rueda hinchable       | PP 504  | Rueda hinchable       |
| PP 500  | Rueda maciza          | PP 506  | Rueda maciza          |
| P 505   | Cámara válvula 90/90° | P 515   | Cámara válvula 90/35° |
| P 505L  | Cámara válvula 30/90° | P 516   | Cubierta normal       |
| P506  | Cubierta normal       |   |                       |

| 125 x 40 mm   |                    | 125 x 32 mm   |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
|  |                    |  |                    |
| <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b> |
| PP 510  | Rueda maciza       | PP 120  | Rueda maciza       |

| 125 x 37 mm   |                    | 100 x 32 mm   |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
|  |                    |  |                    |
| <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>MODELO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b> |
| PP 508  | Rueda maciza       | PP 110  | Rueda maciza       |

