



Ruedas, cámaras y cubiertas

ref: Ruedas

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/ruedas/ruedas>




Amplia gama de ruedas, cámaras y cubiertas para sillas de ruedas manuales y eléctricas.

CUBIERTAS NEUMÁTICAS ANTIPINCHAZOS MARATON PLUS

Los pinchazos son cosa del pasado
 Combina la comodidad y la rapidez de las
 cubiertas hinchables con la seguridad de
 las cubiertas macizas de PU.
 No deja marcas negras en el suelo.

| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---------|----------------------|
| P 615 R | Maraton Plus 24 x 1" |



24 x 1 3/8"

| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|--------|---------------------------------------|
| PP 602 | Rueda hinchable 24 x 1 3/8" neumática |
| PP 601 | Rueda maciza 24 x 1 3/8" poliuretano |
| P 611 | Cubierta 24 x 1 3/8" normal |
| P 610 | Cámara 24 x 1 3/8" válvula recta |
| P 615 | Cubierta 24 x 1" estrecha |
| P 614 | Cámara 24 x 1" válvula recta |

| 12 1/2 x 2 1/4" (315 mm) | | 200 x 32 mm | |
|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| PP 615N | Rueda hinchable | PP 505 | Rueda hinchable |
| PP 616 | Rueda maciza | PP 501 | Rueda maciza |
| P 630 | Cámara válvula recta | P 511L | Cámara válvula 30/90° |
| P 630L | Cámara válvula 90/90° | P 512 | Cubierta normal |
| P 633 | Cubierta perfil grueso | | |





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

| 200 x 50 mm | | 150 x 32 mm | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
|  | |  | |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| PP 502 | Rueda hinchable | PP 504 | Rueda hinchable |
| PP 500 | Rueda maciza | PP 506 | Rueda maciza |
| P 505 | Cámara válvula 90/90° | P 515 | Cámara válvula 90/35° |
| P 505L | Cámara válvula 30/90° | P 516 | Cubierta normal |
| P506 | Cubierta normal | | |

| 125 x 40 mm | | 125 x 32 mm | |
|---|--------------------|---|--------------------|
|  | |  | |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| PP 510 | Rueda maciza | PP 120 | Rueda maciza |

| 125 x 37 mm | | 100 x 32 mm | |
|---|--------------------|---|--------------------|
|  | |  | |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| PP 508 | Rueda maciza | PP 110 | Rueda maciza |

