



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Silla basculante 'IDSoft'

ref: AD840

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-basculante-idsoft>



La comodidad, la adopción de una buena postura, el alivio de las presiones y la ergonomía han tenido el papel protagonista durante el desarrollo de esta magnífica silla.

La silla bascula para adoptar la postura más propicia para un buen descanso y también aliviar las presiones, lo que previene la aparición de úlceras por presión. Si se desea, la silla reclina el respaldo independientemente del asiento, sin necesidad de bascular toda la silla.

Estos movimientos en combinación con los cómodos reposapiernas elevables, hacen de la silla BASCULANTE ID-Soft, la mejor opción para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados.

Los cuidadores obtienen beneficios de una silla diseñada también pensando en ellos: bascula sin esfuerzo, independientemente del peso del usuario, mediante un pistón de aire. El respaldo se reclina y se incorpora sin esfuerzo también mediante un pistón de aire. Las empuñaduras ajustables en altura y ángulo para empujar la silla son de altura regulables, para adaptarse a la postura más cómoda para el cuidador, y aloja los mandos para reclinar el respaldo o bascular la silla. Su reposacabeza acolchado, es ajustable con orejeras multiposición. Los reposabrazos acolchados son asimismo regulables en altura, para un mejor posicionamiento





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

y alivio de las presiones. Su respaldo es reclinable desde 90º a 120º, y regulable en altura en dos posiciones. Sus reposapiés elevables se regulan en anchura, altura y profundidad de pantorrilla.

- Disponible en rueda de 300 (12") y 600 (24")
- CRASH TESTED según ISO 7176/19





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## **1- PUÑOS REGULABLES EN ALTURA**

## **2- RESPALDO**

- Respaldo regulable en altura (10 cm) y reclinable de 90 ° a 120 °

## **3- ASIENTO BASCULANTE**

- Asiento basculante de -2 ° (Trendelenburg) a + 20 ° con ruedas traseras grandes (600 mm), y de -2 ° a + 25 ° con ruedas traseras pequeñas (300 mm)
- Regulable en profundidad en 9 cm (de 42 a 51 cm)

## **4- REPOSABRAZOS**

- Reposabrazos regulable en altura (7 cm, regulable en tres posiciones) y desmontable
- Almohadilla larga y con forma curvada

## **5- REPOSAPIES ELEVABLES**

- Reposapiés elevables con múltiples regulaciones
- Soporte de pantorrillas regulables en altura y profundidad





- Plataformas regulables en ángulo

## 6- ANCHO ENTRE BRAZOS REGULABLE (+5 cm)

- Modelo AD840-41 de 39 a 44 cm
- Modelo AD840-45 de 44 a 49 cm
- Modelo AD840-49 de 49 a 54 cm

140

## Tabla de medidas y modelos

Modelo											
RUEDA 600	Ancho asiento	Ancho entre brazos	Prof. asiento	Ancho total	Altura asiento	Altura asiento plegado	Altura sin reposacabeza	Reposabrazos regulable en altura	Longitud total con reposapiés	Longitud total sin reposapiés	Peso silla
AD 840-41	390 mm	de 390 a 440 mm	430-480 mm	590 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	1090 mm	830 mm	33,6 kg
AD 840-45	440 mm	de 440 a 490 mm	430-480 mm	640 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	1090 mm	830 mm	34,5 kg
AD 840-50	490 mm	de 490 a 540 mm	430-480 mm	690 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	1090 mm	830 mm	35,3 kg
RUEDA 300	Ancho asiento	Ancho entre brazos	Prof. asiento	Ancho total	Altura asiento	Altura asiento plegado	Altura sin reposacabeza	Reposabrazos regulable en altura	Longitud total con reposapiés	Longitud total sin reposapiés	Peso silla
AD 840-12-41	390 mm	de 390 a 440 mm	430-480 mm	520 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	940 mm	670 mm	33,4 kg
AD 840-12-45	440 mm	de 440 a 490 mm	430-480 mm	570 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	940 mm	670 mm	34,3 kg
AD 840-12-50	490 mm	de 490 a 540 mm	430-480 mm	620 mm	400-450 mm	610-660 mm	1020-1070 mm	280-320 mm	940 mm	670 mm	35,1 kg






## Accesorios





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

-  Abductor silla 'IDSoft'
-  Mesa extraíble silla 'IDSoft'
-  Antivuelcos silla 'IDSoft'
-  Soporte lateral derecho silla 'IDSoft'
-  Soporte lateral izquierdo silla 'IDSoft'

