



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sillón elevador BATIK con 2 motores. Reposabrazos extraíbles

ref: AD755

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-batik-con-2-motores-reposabrazos-extraibles>



Diseñada y fabricada en Italia para garantizar la máxima ergonomía y comodidad, la butaca Batik se adapta al cuerpo obteniendo el confort adecuado para cada exigencia de relax y reposo. Batik se fabrica con los brazos extraíbles de serie. Esto permite usar la butaca como una silla corriente para sentarse a la mesa. Como el resto de la colección, Batik es altamente personalizable para responder a necesidades y gustos individuales de cada persona.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Dos motores**

El sillón Batik viene equipado con dos motores de serie. Lo que permite poder actuar el respaldo y los reposapiés de forma independiente según las necesidades del usuario en cada momento.



### **Posición TV**

Batik tiene dos motores de serie, de manera que se puede accionar el reposapiernas o el respaldo de manera independiente para adoptar cualquier posición a su conveniencia. Elevar solo las piernas para descansarlas es siempre se agradable y permite una variedad de actividades relajantes, tales como leer, practicar algún hobby o ver la TV desde una cómoda postura.



### **Relax Total**

Posición de extensión total del respaldo y de las piernas para adoptar la función de cama para un cómodo descanso. Dormir o hacer una relajante siesta en esta butaca con orejeras es siempre reparador y agradable.



### **Elevación**


Gracias a la función de elevación es posible levantarse de la butaca fácilmente y sin esfuerzo, tan solo apretando un botón del mando la persona puede incorporarse lentamente. Esta función, que también puede ser de ayuda para sentarse, facilita el día a día a personas con problemas de movilidad.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Batik se fabrica con los brazos extraíbles de serie. Esto permite usar la butaca como una silla corriente para sentarse a la mesa.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Roller system**

Una butaca que se puede desplazar fácilmente y con libertad es mucho más práctica para una gran variedad de situaciones, tales como sentarse a la mesa para comer, desplazar la butaca junto a una ventana para distraerse o para tomar el sol, etc.

Permite desplazar fácilmente la butaca sobre 4 ruedas adicionales que se extraen con tan solo presionar el pedal, de muy fácil acceso, situado en la parte trasera de la butaca. Finalizado el desplazamiento, accionando de nuevo el pedal, las 4 ruedas se retraen y la butaca vuelve a descansar sobre sus patas.

### **Detalles únicos**

Dada la larga experiencia en el diseño y fabricación de sillones considerados como producto sanitario para facilitar la vida y proporcionar una mayor independencia a personas con movilidad reducida, las butacas elevadoras de la colección Egoísta vienen fabricadas con espumas blandas de alta calidad para la prevención de úlceras por presión y equipadas con detalles que marcan aún más la diferencia con sillones chinos de espumas duras y de inferior calidad.

Por ejemplo, el reposa talones que aún oculto a la vista, se despliega al elevar el reposa piernas; no deja los pies colgando y reduce la presión en las piernas. Buchacas a ambos lados de los brazos que no solo añaden comodidad de uso sino que se adaptan a diferentes personas con necesidades diferentes.

### **Dos bolsillos:**

Bolsillos a ambos lados de los brazos que no solo añaden comodidad de uso sino que se adaptan a diferentes personas con necesidades diferentes. El mando puede colocarse en el lado derecho o izquierdo indistintamente.






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**KIT DE BATERÍA  
(OPCIONAL)**



### **Kit Batería (opcional)**

El kit batería opcional permite usar la butaca, aunque esté desenchufada y lejos de una toma de corriente eléctrica. La batería cargada garantiza 60 ciclos de movimiento. El práctico enchufe, tipo Jack, situado de manera convenientemente accesible en el respaldo facilita la carga. Esta opción es ideal para usarla en combinación del Roller System que permite desplazar la butaca cómodamente sobre ruedas.

### **Fundas protectoras (opcional)**

Todas las butacas de la gama disponen opcionalmente de fundas completas para proteger el respaldo, incluso las orejeras caso de disponer de ellas, y el asiento en caso de necesidad o uso intensivo. Las fundas protectoras están fabricadas con los mismos tejidos anti manchas de alta calidad y colores que su propia butaca.




TIXER-29



TIXER-30



TIXER-53



SUNSET-Camel



SUNSET-Brown



SUNSET-Lighy Grey





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## TAPIZADOS

**Fácil limpieza y mantenimiento.** Los tejidos italianos de alta calidad de esta colección son anti manchas y se pueden limpiar fácilmente tan solo con agua tibia y un paño. Aun así, cuando la butaca está sometida a uso intensivo o institucional, por ejemplo, en residencias, están disponibles como opción fundas completas protectoras. Las fundas protectoras cubren el respaldo, las orejeras si es el caso y todo el asiento y se suministran con el mismo tejido y color que la butaca.

