



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Elevadores de WC HI-LOO

ref: AD516

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevadores-de-wc-hi-loo>




Elevador muy estable y ergonómico fabricado por la firma sueca ETAC. Para facilitar acceso tiene un hueco tanto en la parte delantera como en la trasera.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Elevador de inodoro estable y cómodo con soportes.**

Hi-Loo con soportes es un elevador de inodoro extremadamente estable y fácil de quitar. El asiento es cómodo y de forma ergonómica y los huecos en la parte trasera y delantera proporcionan un buen acceso a la higiene íntima. Hi-Loo está disponible con y sin tapa y en dos alturas diferentes.

El HI-LOO es fácil de ajustar a la mayoría de tipos de inodoro gracias a su sistema totalmente único de bridas ajustables, se adapta incluso a aquellos inodoros que por su forma especial no se adaptan los elevadores corrientes.

La altura correcta.

En la mayoría de los casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 8, 12 y 15 cm.

150

### **Tabla de medidas y modelos**

| Modelo | Alto | Tapa | Ancho orificio | Fondo orificio |
|--------|------|------|----------------|----------------|
|--------|------|------|----------------|----------------|





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|           |       |    |       |         |
|-----------|-------|----|-------|---------|
| AD516C    | 6 cm  | No | 20 cm | 35,5 cm |
| AD516B    | 10 cm | No | 20 cm | 35,5 cm |
| AD516CLUX | 6 cm  | Sí | 20 cm | 35,5 cm |
| AD516BLUX | 10 cm | Sí | 20 cm | 35,5 cm |

